


Barra colectora de descarga a tierra y neutra EB-12



Las barras colectoras nVent ERIFLEX de conexión, neutras y de descarga a tierra se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, para generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra

Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad

Barra rígida

Cumple con RoHS


ESPECIFICACIONES

Material: Latón

Número de catálogo	EB12	EB12BLK200
Número de artículo	568610	568611
Número de conexiones	12	12
Tamaño del conductor, IEC	(2) 16 - 35 mm ² varados (10) 4 - 16 mm ² Stranded	(2) 16 - 35 mm ² varados (10) 4 - 16 mm ² Stranded

Número de catálogo	EB12	EB12BLK200
Tamaño del conductor de la puntera, IEC	(2) 10 - 35 mm ² (10) 2.5 - 16 mm ²	(2) 10 - 35 mm ² (10) 2.5 - 16 mm ²
Tamaño del conductor, UL	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) #6 varado (10) #8 - #6 Stranded	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) #6 varado (10) #8 - #6 Stranded
Corriente nominal máxima	250A	250A
Fondo (D)	6mm	6mm
Altura (H)	13 mm	13 mm
Anchura (W)	120 mm	120 mm
A	105 mm	105 mm
B	9 mm	9 mm
Peso por unidad	0.07 kg	0.07 kg
De conformidad con	IEC® 61439,1	IEC® 61439,1

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE