

# Mordaza para barras colectoras de alta corriente HCBC



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Conecta la barra colectora de cobre a otra barra colectora de cobre, nVent ERIFLEX Flexibar o derivación de potencia

Hecho con materiales no magnéticos para conexión de alta corriente entre nVent ERIFLEX Flexibar y barras colectoras rígidas, por ejemplo, terminales de transformadores

El diseño rígido garantiza una presión contacto homogénea

Se instala fácil y rápidamente

Ideal para modificaciones en el lugar

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

**Capacidad de sujeción:** 40mm

**Material:** Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho del conductor	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)
--------------------	--------------------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

HCBC100	553110	100 mm	20mm	43 mm	160 mm	4 mm
HCBC120	553120	120 mm	20mm	43 mm	180 mm	4 mm
HCBC80	553100	80 mm	20mm	43 mm	140 mm	4 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	Peso por unidad
HCBC100	553110	100 N·m	0.92 kg
HCBC120	553120	100 N·m	1 kg
HCBC80	553100	100 N·m	0.84 kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Utilice dos mordazas para lograr una presión de contacto óptima.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**