

Manguito en espiral nVent ERIFLEX Spirflex



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Manguitos de cableado expandibles para muchas aplicaciones

La estructura en espiral permite separar los cables en cualquier momento

Flexibilidad y protección mecánica de cables eléctricos y conexiones

En cajas para dispensar fácilmente

Libre de halógenos

ESPECIFICACIONES

Material:	Polietileno
Grado de inflamabilidad:	UL® 94HB
Temperatura de funcionamiento:	-50 to 85 °C

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Diámetro	Longitud	Peso por unidad
SPIRFLEX-X6	556100	Blanco	6 mm	50m	0.01 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Diámetro	Longitud	Peso por unidad
SPIRFLEX-I6	556000	Negro	6 mm	50m	0.01 kg
SPIRFLEX-I12	556010	Negro	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-X12	556110	Blanco	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-I16	556020	Negro	16 mm	25m	0.05 kg
SPIRFLEX-I22	556030	Negro	22 mm	25m	0.06 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE