


# Rieles ajustables de montaje en rack



Los rieles de montaje permiten colocar los ángulos del rack en cualquier lugar dentro del marco ProLine. El ajuste de izquierda a derecha sólo se aplica cuando el gabinete es más ancho que el mínimo requerido para los ángulos de rack. Se suministran dos rieles de montaje de mano derecha y dos de mano izquierda. Se incluyen herrajes de montaje.

## CARACTERÍSTICAS

Se suministran en un juego de cuatro, dos de mano derecha y dos de mano izquierda.; se incluyen los herrajes de montaje

Fabricado en acero conductor calibre 12; los artículos que terminan en 'B' son RAL 9005 negro

Los rieles se montan hacia el fondo (de delante hacia atrás)

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.66mm

| Table 1/1          |                    |             |                                  |           |                 |                  |
|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Compatible con bastidor de fondo | Color     | Código de color | Acabado          |
| PBARA9B            | 18793              | Acero suave | 900mm                            | Jet Black | RAL 9005        | Polvo recubierto |
| PBARA6             | 34679              | Acero suave | 600mm                            |           |                 | Plateado         |
| PBARA12B           | 18796              | Acero suave | 1200mm                           | Jet Black | RAL 9005        | Polvo recubierto |
| PBARA8             | 34689              | Acero suave | 800mm                            |           |                 | Plateado         |
| PBARA11B           | 18795              | Acero suave | 1100mm                           | Jet Black | RAL 9005        | Polvo recubierto |
| PBARA9             | 34699              | Acero suave | 900mm                            |           |                 | Plateado         |
| PBARA10B           | 18794              | Acero suave | 1000mm                           | Jet Black | RAL 9005        | Polvo recubierto |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.