

Paquete de tuercas de clip para ángulo de montaje en rack, 20 piezas



Veinte tuercas de clip chapadas que se ajustan a todos los ángulos de montaje en rack con orificios de 0.281 pulg. (7 mm) de diámetro (Tipo orificio pasante).

CARACTERÍSTICAS

Disponible con rosca tipo 10-32 y M5.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1					
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de rosca	Envío rápido
AN1032	13090	Acero suave	Plateado	#10-32	No
ANM5	47680	Acero suave	Plateado	M5	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.