

Acoplamiento en ángulo CS480



CS480: El acoplamiento en ángulo se monta entre un tubo y el gabinete para brindar una opción de inclinación para el operador de la máquina. Acoplamiento de brida rígido con ángulo de inclinación de 15° para sujetar el gabinete.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

El gabinete está montado en un ángulo de inclinación de 15 grados.

Se incluyen la junta y los accesorios de montaje

El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
CCSS48AC15	42479	80mm	70mm	70mm	Acero inoxidable 304	Cepillado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.