

Conector de corte, cubierta abisagrada, tendido



Los accesorios de recorte con cubierta abisagrada se usan para longitudes de 9.00 pulgadas (229 mm) a 15.00 pulgadas (381 mm). La estructura viene en dos piezas. Acorte la estructura y la cubierta hasta la longitud deseada y suéldelas. Las conexiones tienen un acabado de pintura sobre superficies revestidas.

CARACTERÍSTICAS

Los accesorios de recorte con cubierta abisagrada se usan para longitudes de 9.00 pulgadas (229 mm) a 15.00 pulgadas (381 mm)

La estructura viene en dos piezas. Acorte la estructura y la cubierta hasta la longitud deseada y suéldelas.

Los gabinetes tienen un acabado de pintura sobre superficies revestidas.

ESPECIFICACIONES

Código de color:	ANSI 61
Acabado:	Galvanizado; Polvo recubierto
Color:	Gris
Material:	Acero suave

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Tipo de placa selladora
F126LXL	18800	Montaje de corte	305mm	152mm	1.9mm	Piso
F22LXL	18090	Montaje de corte	64mm	64mm	1.9mm	Piso
F88LXL	19320	Montaje de corte	203mm	203mm	1.9mm	Piso
F66LXL	18560	Montaje de corte	152mm	152mm	1.9mm	Piso
F44LXL	18320	Montaje de corte	102mm	102mm	1.9mm	Piso

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE