

Kit de paneles abatibles para gabinete de montaje en pared, 4.00 x 2.56 x 1.42, acero, galvanizado

NÚMERO DE CATÁLOGO

ANADFK



Los kits de paneles abatibles permiten montar una caja de conexiones estándar y paneles estilo NEMA (se venden por separado) cerca de la parte delantera del gabinete para facilitar el acceso a medidores, interruptores, luces del piloto y otros componentes. El kit consta de soportes y bisagras de gran espesor que se instalan fácilmente perforando orificios pequeños en los laterales del gabinete y atornillando los soportes.

CARACTERÍSTICAS

Los tornillos externos son de acero inoxidable

Los componentes internos son de acero chapado

Se proporcionan todas las instrucciones y herrajes de montaje

Ambos kits mantienen la certificación UL Tipo 4 si se instalan correctamente en un gabinete Hoffman.

Los kits de paneles abatibles no caben en los gabinetes de desconexión de puerta sencilla.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 24890

Altura: 102mm

Anchura: 65mm

Fondo: 36mm

Material: Acero suave

Acabado: Zinc plateado

Espesor: 1.52mm

Carga máx.: 45.4kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE