

Puertas de ventana ProLine G2, fits 800x600mm, Aluminio, Policarbonato

NÚMERO DE CATÁLOGO

P2DW86



Las puertas de ventana ProLine G2 pueden usarse para permitir la visualización de equipos electrónicos. Presentan líneas limpias y contemporáneas y están disponibles en policarbonato o vidrio de seguridad transparente, e incluyen un sistema de barra de puerta estándar para una fácil colocación de los accesorios. El sistema de cierre Smooth Glide está hecho de componentes de alta calidad y cuenta con una innovadora acción de cerrojo cronometrado que asegura un sello sólido de la puerta con una fuerza de cierre baja.

CARACTERÍSTICAS

Vidrio de seguridad o policarbonato (para aplicaciones de alimentos y bebidas)

Sistema de cierre Smooth Glide: para un cierre de puerta suave, confiable y repetible durante la vida útil del gabinete

Diseño limpio y contemporáneo

Puertas de ventana disponibles para marcos de hasta 1000 mm de ancho

Tiene una ventana de 0.25 pulgadas (6.35 mm) de espesor que brinda máxima protección y área de visualización.

Sistema de barra de puerta estándar en todas las puertas de ventana para facilitar la fijación de accesorios.

Mango giratorio de perfil bajo con sistema de cierre; otras opciones disponibles.

La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.

Cerrojo cronometrado para asegurar que la parte superior e inferior de la puerta se cierren de manera confiable.

Varilla de cerrojo duradera de doble brida y tres rodillos Delrin® para evitar el esmerilado de metal sobre metal.

Sistema de cierre de 3 puntos para puertas ≥ 1000 mm de altura

Las bisagras de las puertas se pueden colocar a la izquierda o a la derecha (bisagra izquierda predeterminada).

Estándar de bisagra de 14° (opción de bisagra de 180° disponible)

La puerta se puede invertir sin quitar las cubiertas laterales.

Se puede usar en la parte delantera o trasera del marco ProLine G2; se puede usar en los laterales con adaptador de puerta lateral (no incluido).

Dos pernos de tierra

Se incluyen los herrajes de montaje.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 31603

Material: Acero suave

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Acabado: Polvo recubierto

Espesor: 1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.