

# Refrigerador termoeléctrico TE16 24V con cubierta, 15.93x7.35x7.27, cepillado, SS304

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**TE162024011**



Los enfriadores termoeléctricos minimizan el tiempo de inactividad y la pérdida de componentes al eliminar el calor alrededor de los componentes críticos dentro de un recinto. Estos refrigeradores compactos y de bajo perfil que utilizan el efecto Peltier permiten enfriar pequeños recintos interiores y exteriores. No se requieren condensadores, compresores o filtros, lo que la convierte en una solución fiable para entornos exigentes de bajo mantenimiento y bajo ruido.

Funciona en el efecto Peltier para enfriar o calentar

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453

CE

IP 65

## CARACTERÍSTICAS

Funciona en el efecto Peltier para enfriar o calentar

No contiene refrigerante, por lo que es amigable con la tierra

El diseño sin filtro reduce los requisitos de mantenimiento

Aire acondicionado sin compresor para aplicaciones exigentes en interiores y exteriores

Precableado con bloque de terminales simple para conexiones de cableado fáciles

Modelos envolventes y sin envoltura incluidos en paquetes estándar

Rango de temperatura de funcionamiento de -40 C (-40 F) a 55 C (131 F)

Montaje de rebaje parcial

Funcionamiento alimentado por CC para aplicaciones de 24V y 48V

El diseño de perfil bajo permite el montaje vertical y horizontal en cualquier carcasa para evitar interferencias con los componentes internos

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 21067

Altura: 405mm

Anchura: 187mm

Fondo: 185mm

Tensión nominal: 24V

Capacidad nominal (BTU/h): 567Btu/h

Capacidad nominal (vatios): 166W

Tensión CC: 18V

Corriente máxima: 14.7A

Temperatura de funcionamiento: -40 to 55°C

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: Cepillado #4

Espesor: 1.52mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**