

Subpanel completo



Los subpaneles de montaje ProLine están diseñados para proporcionar la máxima profundidad de panel, tamaño de panel y facilidad de instalación. Los subpaneles completos se deslizan dentro del marco sobre bloques de deslizamiento de nylon, que soportan todo el peso del subpanel.

Additional Mounting Hardware (catalog number PMKPF) is available for applications requiring more support in the center or bottom of the subpanel. Esto es necesario si el gabinete se marcara en tránsito o si el panel no se encuentra en la parte inferior del gabinete en los bloques de deslizamiento. In addition, 3-row grid straps are required for installation unless the panel is in the rearmost position.

CARACTERÍSTICAS

Se incluyen todos los herrajes de montaje necesarios.

Los subpaneles tienen bridas en todos los lados.

Los subpaneles pueden montarse a casi cualquier profundidad en incrementos de 25 mm.

Los paneles instalados en la posición trasera de los gabinetes unidos (agrupados) proporcionan una superficie de montaje continua sin necesidad de unir los paneles.

El hardware de montaje se acopla a la parte superior o a los lados del marco.

Los subpaneles son calibre 12 (2.5 mm). Los subpaneles de doble compartimento son 11 calibre (3.0 mm) para todos los marcos de 1400mm de altura o superior

Los subpaneles están disponibles de forma estándar en acabado pintado o blanco.

Additional Mounting Hardware (PMKPF) for securing panel to frame in the center of the subpanel is sold separately

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Espesor	Envío rápido
PPF146	98960	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF146G	26239	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF148	98970	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF148G	26249	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF166	98990	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF166G	26259	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF168	99010	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF168G	26279	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF1810G	26319	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF1810	99060	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF186	99030	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF186G	26289	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF188	99050	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF188G	26309	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF2010	99120	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF2010G	26369	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF204	25639	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF206	99090	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Espesor	Envío rápido
PPF206G	26339	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF207	99100	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF207G	26349	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF208	99110	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF208G	26359	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF2210G	26419	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF2210	99180	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF226G	26389	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF226	99150	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF227	99160	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF227G	26399	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF228	99170	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF228G	26409	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF76	98930	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF76G	26219	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF78	98940	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
PPF78G	26229	Acero suave	Blanco	Galvanizado	2.66mm	No
PPF1212G	29845	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF126G	29842	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF128G	29843	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Espesor	Envío rápido
PPF184G	29844	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF204G2	29904	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
PPF1412	98980	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
PPF1612	99020	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
PPF1612G	14266	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
PPF1812	99070	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
PPF1812G	14267	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
PPF1816	99080	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
PPF1816G	14268	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
PPF1818G	29846	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
PPF2012	99130	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
PPF2012G	14271	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
PPF2016	99140	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
PPF2016G	14272	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
PPF2018G2	29891	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
PPF2212	99190	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
PPF2212G	14273	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
PPF712	98950	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.