

Parte superior de respiradero de pagoda de alto desempeño con recorte



Las partes superiores se adaptan a los marcos estándar. Las partes superiores de bahía sencilla tienen un corte para un respiradero de pagoda de alto rendimiento. Las partes superiores de bahía doble tienen un recorte que se puede orientar para la ventilación de la pagoda de bahía izquierda o derecha. Las partes superiores de EMC están acabadas con pintura sobre superficies chapadas. Los pernos se suministran para fijar la parte superior en su posición.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Este componente tiene clasificación UL Tipo 1. La instalación de este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1.

CARACTERÍSTICAS

La parte superior tiene juntas e incluye pernos de tierra.

Se pueden utilizar argollas de elevación en lugar de pernos.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.52mm
Color: Gris claro
Código de color: RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con parte superior de bastidor	Acabado	Envío rápido
PPTHP66	24189	Acero suave	600 x 600mm	Polvo recubierto	No
PPTHP68	24199	Acero suave	600 x 800mm	Polvo recubierto	No
PPTHP88	24259	Acero suave	800 x 800mm	Polvo recubierto	No
PPTHP86	24249	Acero suave	800 x 600mm	Polvo recubierto	No
PPTHP106	24289	Acero suave	1000 x 600mm	Polvo recubierto	No
PPTHP108	24299	Acero suave	1000 x 800mm	Polvo recubierto	No
PPTHP65	24179	Acero suave	600 x 500mm	Polvo recubierto	No
PPTHP76	24209	Acero suave	700 x 600mm	Polvo recubierto	No
PPTHP105EMC	24489	Acero suave	1000 x 500mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP106EMC	24499	Acero suave	1000 x 600mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP108EMC	24509	Acero suave	1000 x 800mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP125EMC	24519	Acero suave	1200 x 500mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP126	24319	Acero suave	1200 x 600mm	Polvo recubierto	No
PPTHP126EMC	24529	Acero suave	1200 x 600mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP128	24329	Acero suave	1200 x 800mm	Polvo recubierto	No
PPTHP128EMC	24539	Acero suave	1200 x 800mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con parte superior de bastidor	Acabado	Envío rápido
PPTHP165	24339	Acero suave	1600 x 500mm	Polvo recubierto	No
PPTHP165EMC	24549	Acero suave	1600 x 500mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP166	24349	Acero suave	1600 x 600mm	Polvo recubierto	No
PPTHP166EMC	24559	Acero suave	1600 x 600mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP168EMC	24569	Acero suave	1600 x 800mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP65EMC	24389	Acero suave	600 x 500mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP66EMC	24399	Acero suave	600 x 600mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP76EMC	24419	Acero suave	700 x 600mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP78EMC	24429	Acero suave	700 x 800mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP79EMC	24439	Acero suave	700 x 900mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP85EMC	24449	Acero suave	800 x 500mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP86EMC	24459	Acero suave	800 x 600mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP88EMC	24469	Acero suave	800 x 800mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No
PPTHP89EMC	24479	Acero suave	800 x 900mm	Galvanizado, Polvo recubierto	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.