

# Armario de acero inoxidable combinable de puerta simple, MCSS



La gama de armarios combinables autoportantes de acero inoxidable y puerta simple MCSS, con grado de protección IP 55, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad. Esta gama de armarios es apta para casi cualquier entorno, en función del grado.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 12; Archivo N.º E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Tipo 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

## CARACTERÍSTICAS

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L. Marco: 1.5 mm. Puerta: 2 mm. Panel posterior, superior y laterales: 1.5 mm. Tapas inferiores: acero inoxidable 1.5 mm. Placa de montaje: acero galvanizado 3 mm.

Estructura: Perfil abierto plegado y soldado con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN 43660.

Puerta: Montada con 4 bisagras permitiendo abrir a derecha o a izquierda. Incluye marco de refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm.

Panel posterior: Fijado con tornillos torx. Posibilidad de montaje de puerta posterior.

Paneles laterales: Se suministra como accesorio.

Techo: Desmontable.

Cierre: Sistema de varillas con 4 puntos de cierre. No interfiere con el espacio interior del armario. Inserto estándar de doble paletón de 3 mm. Insertos estándar, cilindros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores: Tapa inferior de una pieza con junta de poliuretano inyectado para asegurar máximo sellado.

Placa de montaje: Doble plegado. Se desliza hasta su posición. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se suministra en el exterior del embalaje del armario.

Puesta a tierra: Todos los paneles se ponen a tierra con sus conexiones y están equipados con pernos de puesta a tierra separados.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Protección: Corresponde con IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Erforderliga tillbehör: Som standard levereras skåpet redo att byggas i kombination med andra skåp. Komplettera med gavelplåtar för fristående skåp.


Suministro: Armario con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapa inferior, placa de montaje y marco de refuerzo de puerta. El suministro también incluye pernos de toma de tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario permitiendo el montaje sin desmontarlo. Todo el material del embalaje es reciclable.

ESPECIFICACIONES

Grosor del cuerpo: 1.5mm  
Grosor de puerta: 2mm  
Acabado: Cepillado

| Table 1/1          |                    |            |             |           |                      |              |
|--------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura (H) | Anchura (W) | Fondo (D) | Material             | Envío rápido |
| MCSS18065-316      |                    | 1800mm     | 600mm       | 500mm     | Acero inoxidable 316 | No           |
| MCSS18105          |                    | 1800mm     | 1000mm      | 500mm     | Acero inoxidable 304 | No           |
| MCSS20106          |                    | 2000mm     | 1000mm      | 600mm     | Acero inoxidable 304 | No           |
| MCSS18085          | MCSS18085          | 1800mm     | 800mm       | 500mm     | Acero inoxidable     | No           |
| MCSS18065          | MCSS18065          | 1800mm     | 600mm       | 500mm     | Acero inoxidable     | No           |
| MCSS20086-316      |                    | 2000mm     | 800mm       | 600mm     | Acero inoxidable 316 | No           |
| MCSS18105-316      |                    | 1800mm     | 1000mm      | 500mm     | Acero inoxidable 316 | No           |
| MCSS18085-316      |                    | 1800mm     | 800mm       | 500mm     | Acero inoxidable 316 | No           |
| MCSS20106-316      |                    | 2000mm     | 1000mm      | 600mm     | Acero inoxidable 316 | No           |
| MCSS20066          | MCSS20066          | 2000mm     | 600mm       | 600mm     | Acero inoxidable     | No           |
| MCSS20086          | MCSS20086          | 2000mm     | 800mm       | 600mm     | Acero inoxidable     | No           |
| MCSS20066-316      |                    | 2000mm     | 600mm       | 600mm     | Acero inoxidable 316 | No           |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**