

Salida NEMA 5-15R con montaje DIN



El receptáculo eléctrico NEMA 5-15P montado en riel DIN puede instalarse y conectarse rápidamente dentro de los gabinetes, lo que permite el uso de productos auxiliares como lámparas manuales y herramientas eléctricas. La unidad está disponible con y sin fusibles.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL Component Recognized; File No. E222026

cUL Component Recognized; File No. E222026

Protección de ingreso: IP 20

CARACTERÍSTICAS

Conexión: tres abrazaderas de jaula para cable sólido y trenzado AWG 20-14 (0.5-2.5 mm²)

Alojamiento: plástico, UL94 V-0, color gris claro

Fusible: Tipo 5 x 20 mm diám. (Tubular)

Clip de montaje integral para carril DIN de 35 mm, EN 60 715

Posición de montaje: vertical

Temperatura de funcionamiento/almacenamiento -49 °F a +158 °F (-45 °C a 70 °C)

Toma NEMA estándar 5-15R

Clase de protección I (conexión a tierra)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Corriente	Con fusible
ADINP120F	26094	Compuesto	Suave mate	Gris claro	6.3A	Sí
ADINP120A	26155	Compuesto	Suave mate	Gris claro	15A	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.