

Subpaneles de montaje completo ProLine G2



El subpanel ProLine G2 es parte del nuevo sistema de montaje EZ-Load, con patente pendiente, que fue diseñado para maximizar la utilización del espacio y lograr que la carga del subpanel sea más rápida y segura al proporcionar una variedad de opciones de carga. Los bloques de deslizamiento EZ-Load pueden usarse para cargar un subpanel verticalmente desde la parte delantera, trasera o lateral. Además, pueden usarse para cargar horizontalmente el subpanel, un nuevo método para una opción más controlada de instalar un panel en un gabinete modular.

CARACTERÍSTICAS

Tiene capacidad para cinco opciones de carga: frontal vertical, lateral vertical, posterior vertical, frontal horizontal (marco sobre subpanel), parte posterior horizontal (descenso del subpanel hasta el marco).

Relación de eficiencia espacial alta (H x W del subpanel)/(H x W del marco) de 84 por ciento

El subpanel de montaje está firmemente sujeto a la parte superior e inferior del gabinete. Los subpaneles de menos de 1200 mm de ancho incluyen cuatro juegos de bloques de deslizamiento EZ-Load, cuatro sujetadores BV-M6 (bloque a marco) y cuatro pernos hexagonales M12 (subpanel a bloque). Los subpaneles de 1200 mm o más incluyen ocho juegos de bloques de deslizamiento de carga EZ, ocho sujetadores BV-M6 (bloque a marco) y ocho pernos hexagonales M12 (subpanel a bloque), para asegurar que los subpaneles más anchos estén bien sujetos.

Los subpaneles de más de 1000 mm de ancho son de acero dulce calibre 11 (3.0 mm), mientras que los subpaneles de 100 mm o menos son de calibre 12 (2.5 mm); con opción disponible en acero conductor o pintado de blanco.

Los subpaneles pueden montarse a cualquier profundidad con incrementos de 25 mm (de adelante hacia atrás). Admite posiciones posteriores de espalda con espalda y completamente empotradas.

Se deben usar paneles de montaje lateral para los laterales del gabinete. Se pueden instalar en el interior de los marcos.

El bracket de soporte de panel opcional está disponible para aplicaciones que requieren mayor soporte en el centro del subpanel. Esto es necesario si el gabinete se inclinará durante el transporte o si el panel no está ubicado en la parte inferior del gabinete en los bloques de deslizamiento.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Espesor	Envío rápido
P2PSM86G	32598	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM88G	32603	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM88	32604	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P106	32381	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P108	32383	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P108G	32382	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P126	32387	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P128	32391	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P146	32395	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P148	32397	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P166	32405	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P166G	32404	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P168	32407	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P168G	32406	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P1810	32411	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P1810G	32408	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P184	32421	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P186	32423	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Espesor	Envío rápido
P2P186G	32422	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P188	32425	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P188G	32424	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P2010	32427	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P2010G	32426	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P204	32437	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P204G	32436	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P206	32441	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P206G	32438	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P208	32443	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P208G	32442	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P2210	32445	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P2210G	32444	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P226	32455	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P226G	32454	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P228	32457	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P228G	32456	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P66	32461	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P66G	32458	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P68	32463	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Espesor	Envío rápido
P2P86	32465	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2P86G	32464	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2P88	32467	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM105	32538	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM105G	32537	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM106	32543	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM106G	32542	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM108	32545	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM108G	32544	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM125	32547	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM125G	32546	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM126	32552	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM126G	32548	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM128	32554	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM128G	32553	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM145	32556	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM145G	32555	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM148	32558	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM148G	32557	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM164	32563	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Espesor	Envío rápido
P2PSM164G	32562	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM165	32565	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM165G	32564	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM166	32567	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM166G	32566	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM168	32572	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM168G	32568	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM184	32573	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM184G	32963	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM185	32574	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM185G	32964	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM186	32575	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM186G	32965	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM188	32576	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM188G	32966	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM2010	32577	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM2010G	32974	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM204	32578	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM204G	32967	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM205	32582	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Espesor	Envío rápido
P2PSM205G	32968	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM206	32583	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM206G	32972	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM208	32584	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM208G	32973	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM2210	32585	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM2210G	32978	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM225	32586	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM225G	32975	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM226	32587	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM226G	32976	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM228	32588	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM228G	32977	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM64	32593	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM64G	32592	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM66	32595	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM66G	32594	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM68	32597	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No
P2PSM68G	32596	Acero suave		Galvanizado	2.66mm	No
P2PSM86	32602	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	2.66mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Espesor	Envío rápido
P2P1012	32377	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P1012G	32376	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P1212	32385	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P1212G	32384	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P1412	32393	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P1412G	32392	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P1612	32401	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P1612G	32398	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P1616	32403	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P1616G	32402	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P1812	32413	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P1812G	32412	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P1816	32415	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P1816G	32414	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P1818	32417	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P1818G	32416	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P2012	32431	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P2012G	32428	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P2016	32433	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P2016G	32432	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Espesor	Envío rápido
P2P2018	32435	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P2018G	32434	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P2212	32447	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P2212G	32446	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P2216	32451	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P2216G	32448	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No
P2P2218	32453	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	3.04mm	No
P2P2218G	32452	Acero suave		Galvanizado	3.04mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE