

Parte superior recortada de respiradero de escape Tipo pagoda de alto desempeño ProLine G2

La tapa con recorte de respiradero de escape Pagoda de alto desempeño tiene un corte que acepta un respiradero Pagoda de alto desempeño.



CARACTERÍSTICAS

Recortes superiores para respiraderos de escape pagoda de alto desempeño

Se proporcionan pernos para mantener la parte superior en posición (pueden usarse argollas de izaje en lugar de pernos).

La junta de poliuretano sin uniones entre la tapa y el marco (componente UL reconocido) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.

Se incluyen pernos de tierra

Nota: Puede usarse un respiradero de escape de pagoda de alto desempeño con cualquier tapa sólida ProLine G2 solicitando una modificación de corte.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	1.52mm
Color:	Gris claro
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Envío rápido
P2TPH88	32717	Acero suave	No
P2TPH66	32714	Acero suave	No
P2TPH86	32716	Acero suave	No
P2TPH68	32715	Acero suave	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE