

## Puertas de ventana ProLine



Las puertas de ventana pueden usarse en la parte delantera o posterior de los marcos ProLine para permitir la visualización del equipo electrónico. Las puertas de ventana ProLine están diseñadas alrededor de un perfil de acero dulce. Tienen bisagras ocultas de 140° y un cerrojo de bisel nivelado que acciona un mecanismo de 3 puntos (las puertas para marcos de 700 mm tienen un cerrojo de 2 puntos). Las puertas cuentan con una ventana de vidrio de seguridad transparente o policarbonato color gris humo. Se ofrecen bisagras de 180° (pedir por separado).

### CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente en la parte delantera o posterior del marco del gabinete. Las bisagras pueden colocarse a la izquierda o a la derecha.

Tiene dos soportes para conexión a tierra.

Tiene una ventana de 0.25 pulgadas de espesor, que ofrece máximas protección y área de visión.

Tiene juntas de uretano de espuma in situ para puertas y ventanas que proporciona un sellado óptimo.

## ESPECIFICACIONES

**Espesor:** 1.9mm

| Table 1/1          |                    |             |                   |                         |                                  |                      |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Tamaño de ventana | Compatible con bastidor | Tipo de puerta de ventana        | Cristal de seguridad |
| PDW146             | 90960              | Acero suave | 1218 x 446mm      | 1400 x 600mm            | Acero suave, Policarbonato       | 1339 x 593mm         |
| PDW148             | 90970              | Acero suave | 1218 x 646mm      | 1400 x 800mm            | Acero suave, Policarbonato       | 1339 x 793mm         |
| PDW166             | 90980              | Acero suave | 1418 x 446mm      | 1600 x 600mm            | Acero suave, Policarbonato       | 1539 x 593mm         |
| PDW186             | 91010              | Acero suave | 1618 x 446mm      | 1800 x 600mm            | Acero suave, Policarbonato       | 1739 x 593mm         |
| PDW188             | 91030              | Acero suave | 1618 x 646mm      | 1800 x 800mm            | Acero suave, Policarbonato       | 1739 x 793mm         |
| PDW206             | 91040              | Acero suave | 1818 x 446mm      | 2000 x 600mm            | Acero suave, Policarbonato       | 1939 x 593mm         |
| PDW207             | 91050              | Acero suave | 1818 x 546mm      | 2000 x 700mm            | Acero suave, Policarbonato       | 1939 x 693mm         |
| PDW208             | 91060              | Acero suave | 1818 x 646mm      | 2000 x 800mm            | Acero suave, Policarbonato       | 1939 x 793mm         |
| PDW226             | 91070              | Acero suave | 2018 x 446mm      | 2200 x 600mm            | Acero suave, Policarbonato       | 2139 x 593mm         |
| PDW227             | 91080              | Acero suave | 2018 x 546mm      | 2200 x 700mm            | Acero suave, Policarbonato       | 2139 x 693mm         |
| PDW228             | 91090              | Acero suave | 2018 x 646mm      | 2200 x 800mm            | Acero suave, Policarbonato       | 2139 x 793mm         |
| PDW76              | 90940              | Acero suave | 518 x 446mm       | 700 x 600mm             | Acero suave, Policarbonato       | 639 x 593mm          |
| PDW78              | 90950              | Acero suave | 518 x 646mm       | 700 x 800mm             | Acero suave, Policarbonato       | 639 x 793mm          |
| PDWG146            | 90800              | Acero suave | 1218 x 446mm      | 1400 x 600mm            | Acero suave, Vidrio de seguridad | 1339 x 593mm         |
| PDWG148            | 90810              | Acero suave | 1218 x 646mm      | 1400 x 800mm            | Acero suave, Vidrio de seguridad | 1339 x 793mm         |
| PDWG166            | 90820              | Acero suave | 1418 x 446mm      | 1600 x 600mm            | Acero suave, Vidrio de seguridad | 1539 x 593mm         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Tamaño de ventana | Compatible con bastidor | Tipo de puerta de ventana        | Cristal de seguridad |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| PDWG168            | 15179              | Acero suave | 1418 x 646mm      | 1600 x 800mm            | Acero suave, Vidrio de seguridad | 1539 x 793mm         |
| PDWG186            | 15189              | Acero suave | 1618 x 446mm      | 1800 x 600mm            | Acero suave, Vidrio de seguridad | 1739 x 593mm         |
| PDWG188            | 90870              | Acero suave | 1618 x 646mm      | 1800 x 800mm            | Acero suave, Vidrio de seguridad | 1739 x 793mm         |
| PDWG206            | 90880              | Acero suave | 1818 x 446mm      | 2000 x 600mm            | Acero suave, Vidrio de seguridad | 1939 x 593mm         |
| PDWG207            | 90890              | Acero suave | 1818 x 546mm      | 2000 x 700mm            | Acero suave, Vidrio de seguridad | 1939 x 693mm         |
| PDWG208            | 90900              | Acero suave | 1818 x 646mm      | 2000 x 800mm            | Acero suave, Vidrio de seguridad | 1939 x 793mm         |
| PDWG226            | 90910              | Acero suave | 2018 x 446mm      | 2200 x 600mm            | Acero suave, Vidrio de seguridad | 2139 x 593mm         |
| PDWG228            | 90930              | Acero suave | 2018 x 646mm      | 2200 x 800mm            | Acero suave, Vidrio de seguridad | 2139 x 793mm         |
| PDWG76             | 90780              | Acero suave | 518 x 446mm       | 700 x 600mm             | Acero suave, Vidrio de seguridad | 639 x 593mm          |
| PDWG78             | 90790              | Acero suave | 518 x 646mm       | 700 x 800mm             | Acero suave, Vidrio de seguridad | 639 x 793mm          |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.