

Ángulos de rack de 19 pulgadas



Los ángulos de rack en forma de U de 19 pulg. están disponibles en diseños de orificio cuadrado y orificio roscado. Los ángulos de rack roscados tienen 10-32 orificios roscados. Los ángulos de rack con orificio cuadrado están diseñados para tuercas enjauladas métricas o inglesas. Los ángulos de rack de 19 pulg. se fijan directamente en un marco de gabinete de 600 mm ancho. Para montar ángulos de rack de 19 pulg. en marcos anchos de 700 u 800 mm., use soportes reductores de rack.

CARACTERÍSTICAS

Se suministra en pares.

Los ángulos de rack roscados están hechos de acero conductor calibre 12, mientras que los ángulos de rack con orificio cuadrado son de acero conductor calibre 14; canal de construcción en forma de U.

Los racks con orificio cuadrado tienen orificios roscados de 10 a 32; los ángulos de rack de orificio cuadrado están diseñados para tuercas enjauladas métricas o inglesas. Cumple con los estándares de montaje en rack ANSI/EIA RS-310-D:

Los ángulos de rack encajan directamente en bastidores de 600 mm de ancho; otros anchos requieren soportes reductores de marco o rieles de montaje en rack ajustables (se venden por separado).

ESPECIFICACIONES

Acabado: Plateado

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Unidades de rack	Tipo de taladro	Espesor	Envío rápido
PRA1914TH	64890	Acero suave	29U	Plaza	1.9mm	No
PRA1916TH	64900	Acero suave	33U	Plaza	1.9mm	No
PRA1918TH	64910	Acero suave	38U	Plaza	1.9mm	No
PRA1920TH	64920	Acero suave	42U	Plaza	1.9mm	No
PRA1922TH	64930	Acero suave	47U	Plaza	1.9mm	No
PRA197TH	64880	Acero suave	13U	Plaza	1.9mm	No
PRA198TH	40259	Acero suave	16U	Plaza	1.9mm	No
PRA1914TP	64960	Acero suave	29U	Golpeado	2.66mm	No
PRA1916TP	64970	Acero suave	33U	Golpeado	2.66mm	No
PRA1918TP	64980	Acero suave	38U	Golpeado	2.66mm	No
PRA1920TP	64990	Acero suave	42U	Golpeado	2.66mm	No
PRA1922TP	65120	Acero suave	47U	Golpeado	2.66mm	No
PRA197TP	64950	Acero suave	13U	Golpeado	2.66mm	No
PRA198TP	40269	Acero suave	16U	Golpeado	2.66mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Orificios verticales espaciados en incrementos de 1.75 pulg., (44.5 mm).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY TRACHTE HOFFMAN ILSCO SCHROFF **ERICO**