

Marcos de bahía sencilla:



El marco ProLine es el elemento de diseño básico que protege los componentes dentro de este gabinete modular. El marco se diseñó para mantener una estructura cuadrada sólida; una base sólida para el gabinete eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

Calibre 12 (2.5 mm), marco de acero laminado con esquinas de acero soldado

El diseño de perfil abierto proporciona una protección completa contra la corrosión y acceso a la unidad.

Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035

El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.

El canal de brida en la puerta y las aberturas laterales desvían el polvo y los desperdicios del interior del gabinete.

Los canales de marco integrales soportan el peso total del subpanel de montaje (se venden por separado).

Marcos individuales diseñados para unir en varias direcciones con kits de unión incluidos

Provisiones para el subpanel de montaje, montaje en rack y montaje de sistema de rejilla/riel para soportar muchas aplicaciones exclusivas del cliente.

Se debe contar con las puertas y cubiertas con juntas adecuadas para mantener una clasificación ambiental Tipo 12; se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

- Espesor:

2.66mm
- Color:

Gris claro
- Acabado:

Polvo recubierto
- Código de color:

RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Tamaño máximo del subpanel
PF1265	29773	1200mm	600mm	500mm	Acero suave	1085 x 530mm
PF1285	29774	1200mm	800mm	500mm	Acero suave	1085 x 530mm
PF1465	95330	1400mm	600mm	500mm	Acero suave	1285 x 530mm
PF1466	95340	1400mm	600mm	600mm	Acero suave	1285 x 530mm
PF1468	95350	1400mm	600mm	800mm	Acero suave	1285 x 530mm
PF1485	95360	1400mm	800mm	500mm	Acero suave	1285 x 530mm
PF1488	95380	1400mm	800mm	800mm	Acero suave	1285 x 530mm
PF1664	95410	1600mm	600mm	400mm	Acero suave	1485 x 530mm
PF1665	95420	1600mm	600mm	500mm	Acero suave	1485 x 530mm
PF1666	95430	1600mm	600mm	600mm	Acero suave	1485 x 530mm
PF1668	95440	1600mm	600mm	800mm	Acero suave	1485 x 530mm
PF1685	95490	1600mm	800mm	500mm	Acero suave	1485 x 730mm
PF1686	95500	1600mm	800mm	600mm	Acero suave	1485 x 730mm
PF1688	95510	1600mm	800mm	800mm	Acero suave	1485 x 730mm
PF18104	29777	1800mm	1000mm	400mm	Acero suave	1685 x 930mm
PF18105	95670	1800mm	1000mm	500mm	Acero suave	1685 x 930mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Tamaño máximo del subpanel
PF18106	95680	1800mm	1000mm	600mm	Acero suave	1685 x 930mm
PF18108	95690	1800mm	1000mm	800mm	Acero suave	1685 x 930mm
PF1845	29775	1800mm	400mm	500mm	Acero suave	1685 x 330mm
PF1846	29776	1800mm	400mm	600mm	Acero suave	1685 x 330mm
PF1864	95560	1800mm	600mm	400mm	Acero suave	1685 x 530mm
PF1865	95570	1800mm	600mm	500mm	Acero suave	1685 x 530mm
PF1866	95580	1800mm	600mm	600mm	Acero suave	1685 x 530mm
PF1868	95590	1800mm	600mm	800mm	Acero suave	1685 x 530mm
PF1884	95630	1800mm	800mm	400mm	Acero suave	1685 x 730mm
PF1885	95640	1800mm	800mm	500mm	Acero suave	1685 x 730mm
PF1886	95650	1800mm	800mm	600mm	Acero suave	1685 x 730mm
PF1888	95660	1800mm	800mm	800mm	Acero suave	1685 x 730mm
PF20105	95890	2000mm	1000mm	500mm	Acero suave	1885 x 930mm
PF20106	95900	2000mm	1000mm	600mm	Acero suave	1885 x 930mm
PF20108	95910	2000mm	1000mm	800mm	Acero suave	1885 x 930mm
PF2045	25389	2000mm	400mm	500mm	Acero suave	1885 x 530mm
PF2046	25399	2000mm	400mm	600mm	Acero suave	1885 x 530mm
PF2064	95770	2000mm	600mm	400mm	Acero suave	1885 x 530mm
PF2065	95780	2000mm	600mm	500mm	Acero suave	1885 x 530mm
PF2066	95790	2000mm	600mm	600mm	Acero suave	1885 x 530mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Tamaño máximo del subpanel
PF2068	95800	2000mm	600mm	800mm	Acero suave	1885 x 530mm
PF2076	95810	2000mm	700mm	600mm	Acero suave	1885 x 630mm
PF2078	95820	2000mm	700mm	800mm	Acero suave	1885 x 630mm
PF2084	95840	2000mm	800mm	400mm	Acero suave	1885 x 730mm
PF2085	95850	2000mm	800mm	500mm	Acero suave	1885 x 730mm
PF2086	95860	2000mm	800mm	600mm	Acero suave	1885 x 730mm
PF2088	95870	2000mm	800mm	800mm	Acero suave	1885 x 730mm
PF2089	95880	2000mm	800mm	900mm	Acero suave	1885 x 730mm
PF22105	96060	2200mm	1000mm	500mm	Acero suave	2085 x 930mm
PF22106	96070	2200mm	1000mm	600mm	Acero suave	2085 x 930mm
PF22108	29782	2200mm	1000mm	800mm	Acero suave	2085 x 930mm
PF2265	29778	2200mm	600mm	500mm	Acero suave	2085 x 730mm
PF2266	95990	2200mm	600mm	600mm	Acero suave	2085 x 530mm
PF2268	96000	2200mm	600mm	800mm	Acero suave	2085 x 530mm
PF2278	96020	2200mm	700mm	800mm	Acero suave	2085 x 630mm
PF2279	96030	2200mm	700mm	900mm	Acero suave	2085 x 630mm
PF2285	29781	2200mm	800mm	500mm	Acero suave	2085 x 730mm
PF2286	96040	2200mm	800mm	600mm	Acero suave	2085 x 730mm
PF2288	96050	2200mm	800mm	800mm	Acero suave	2085 x 730mm
PF766	95300	700mm	600mm	600mm	Acero suave	585 x 530mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Tamaño máximo del subpanel
PF786	95310	700mm	800mm	600mm	Acero suave	585 x 530mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE