

Gabinetes de montaje en pared pequeños serie GL66



Con un estilo aerodinámico y un acabado duradero en gris claro, estos gabinetes son una opción excelente cuando el estilo y la función son clave. Estos gabinetes son ideales para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión de productos químicos y del agua. Los gabinetes contienen una brida del cuerpo externa para evitar que entren contaminantes en el gabinete; una puerta resistente con bisagras desmontables; un panel conductor y un cerrojo de cuarto de vuelta con inserto de doble bit de 3 mm para un cierre de seguridad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificación cUL según CSA C22.2 N.º 94; Tipo 3, 4, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4 and 12

NEMA/EEMAC Type 4 and 12

CSA, File No. 42186: Type 4 and 12

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones en milímetros

Costuras de soldadura continuas y pulidas

Brida de chasis externa

Apertura de chasis de perímetro grande

Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales

Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras

Perno de puesta a tierra en el chasis

Previsión de conexión para puesta a tierra en la puerta

Panel conductor incluido

Cerrojos de cuarto de vuelta con inserto de doble paleta de 3 mm

La puerta se abre 180 grados

El kit de herrajes provisto incluye tornillos de montaje en el panel, hardware de conexión a tierra y arandelas para sello de orificios de montaje en pared.

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Montaje
MHC150150120	24235	150mm	150mm	120mm	1.52mm	132 x 85mm
MHC15015080	24227	150mm	150mm	80mm	1.52mm	132 x 85mm
MHC200150120	24236	200mm	150mm	120mm	1.52mm	182 x 85mm
MHC200200120	24237	200mm	200mm	120mm	1.52mm	182 x 135mm
MHC20020080	24228	200mm	200mm	80mm	1.52mm	182 x 135mm
MHC250200150	24247	250mm	200mm	150mm	1.52mm	232 x 135mm
MHC300150120	24238	300mm	150mm	120mm	1.52mm	281 x 85mm
MHC30015080	24232	300mm	150mm	80mm	1.52mm	281 x 85mm
MHC300200120	24242	300mm	200mm	120mm	1.52mm	281 x 135mm
MHC30020080	24233	300mm	200mm	80mm	1.52mm	281 x 135mm
MHC300250150	24248	300mm	250mm	150mm	1.52mm	281 x 185mm
MHC300250200	24255	300mm	250mm	200mm	1.52mm	281 x 185mm
MHC300300120	24243	300mm	300mm	120mm	1.52mm	281 x 235mm
MHC300300150	24253	300mm	300mm	150mm	1.52mm	281 x 235mm
MHC350300200	24254	350mm	300mm	200mm	1.52mm	332 x 235mm
MHC400200120	24244	400mm	200mm	120mm	1.52mm	381 x 135mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Montaje
MHC40020080	24234	400mm	200mm	80mm	1.52mm	382 x 135mm
MHC400300120	24245	400mm	300mm	120mm	1.52mm	381 x 235mm
MHC400300150	24252	400mm	300mm	150mm	1.52mm	381 x 235mm
MHC500200120	24246	500mm	200mm	120mm	1.52mm	481 x 135mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Disponible sólo en México y Canadá.

Panel incluido.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE