

## Racor para HMI, S2MFC



El acoplamiento de brida Syspend 281-Max conecta un tubo al gabinete, lo que permite una rotación del gabinete de 300°. El gabinete se puede bloquear en su posición. El acoplamiento de brida tiene tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.

Se incluyen la junta, los tornillos de fijación y los accesorios de montaje.

El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)

ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |        |         |       |          |                  |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------|------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado          |
| S2MFC              | 18798              | 167mm  | 108mm   | 108mm | Aluminio | Polvo recubierto |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.