


B-Series Horizontal Sleeve, Top Fill



The top fill horizontal B-Series sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.

Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

CARACTERÍSTICAS

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Machined from weldable grades of steel

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Material	Acabado	Contenido íntegramente nacional de EE. UU.	Manguito	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.
RBB14101JAPB	Acero	Claro	Sí	Longitud estándar	43 mm	#14

Table 2/3

Número de catálogo	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Longitud 3 (L3)
RBB14101JAPB	45 MILLONES	76 mm	54 mm	152 mm	64 mm	26mm

Table 3/3


Número de catálogo	Peso por unidad
--------------------	-----------------

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE