

B-Series Vertical Sleeve



The B-Series Vertical Sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.

CARACTERÍSTICAS

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Machined from weldable grades of steel

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Claro
Manguito:	Longitud estándar
Material:	Acero
Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:	Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud 1 (L1)
RBB592JA	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm	127 mm
RBB692JA	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm	127 mm
RBB792JA	22 mm	#7		41 mm	29 mm	127 mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)	Longitud 1 (L1)
RBB8101JA	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm	127 mm
RBB992JA	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm	127 mm
RBB1092JA	32 mm	#10		57 mm	41 mm	127 mm
RBB11101JA	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	44 mm	152 mm
RBB1292JA	38 mm	#12		70 mm	48 mm	152 mm
RBB14101JA	43 mm	#14	45 MILLONES	76 mm	54 mm	152 mm
RBB1892JA	57 mm	#18	55 MILLONES	95 mm	67 mm	178 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Peso por unidad
RBB592JA	64 mm	0.54 kg
RBB692JA	64 mm	0.64 kg
RBB792JA	64 mm	0.68 kg
RBB8101JA	64 mm	1 kg
RBB992JA	64 mm	1.13 kg
RBB1092JA	64 mm	1.22 kg
RBB11101JA	76 mm	1.91 kg
RBB1292JA	64 mm	2.27 kg
RBB14101JA	64 mm	2.72 kg


Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Peso por unidad
RBB1892JA	64 mm	5.03 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE