


nVent LENTON Speed Sleeve Coupler



The nVent LENTON Speed Sleeve splice is a proven, quick and economical method of making compression-only splices in steel reinforced concrete projects. The system is designed to allow compressive loads to be transferred by aligning square cut reinforcing steel bar ends.

nVent LENTON Speed Sleeve is simple and easy to install. The small dimensions of the sleeve generally eliminate the need for additional concrete cover on the reinforcing steel because the sleeve is typically thinner than the column stirrups.

CARACTERÍSTICAS

Bars can be individually secured

Fast, one-man installation

Requires only a lightweight ratchet wrench to install

Can be used on bundled bars

Self supporting; no tack welding is needed

Transition splices can be made using simple adaptor inserts

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Longitud (L)	Anchura (W)
RBW26810	145535	32 mm	#10		154mm	67 mm
RBW2687	145500	22 mm	#7		152mm	64 mm
RBW2686	145495	20 mm	#6	20M	154mm	54 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Longitud (L)	Anchura (W)
RBW2688	145510	25 mm	#8	25M	154mm	55 mm
RBW2689	145520	28 mm	#9	30M	154mm	63 mm
RBW26811	145540	36 mm	#11	35 MILLONES	203mm	67 mm
RBW26814		43 mm	#14	45 MILLONES	280mm	77 mm
RBW26818	145560	57 mm	#18	55 MILLONES	305mm	92 mm
RBW26840MM	145550	40 mm			280mm	74 mm
RBW26850	145555	50 mm			300mm	89 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Ancho de la toma de corriente (SW)	Número de pernos	Peso por unidad
RBW26810	145535	47 mm	16mm	4	0.28 kg
RBW2687	145500	45 mm	16mm	3	0.53 kg
RBW2686	145495	37 mm	16mm	3	0.54 kg
RBW2688	145510	42 mm	16mm	3	0.59 kg
RBW2689	145520	45 mm	16mm	3	0.59 kg
RBW26811	145540	54 mm	16mm	4	0.91 kg
RBW26814		52 mm	16mm	4	1.38 kg
RBW26818	145560	69 mm	16mm	4	2.29 kg
RBW26840MM	145550	52 mm	16mm	4	1.35 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Ancho de la toma de corriente (SW)	Número de pernos	Peso por unidad
RBW26850	145555	64 mm	16mm	4	1.6 kg


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

nVent LENTON Speed Sleeve is a compression-only splicing system. It should never be used for tension applications.

Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the installation instructions.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE