

T-Series Vertical Low Slip Sleeve



The low slip vertical T-Series sleeve's increased sleeve length reduces slip (for extreme code requirements) and improves splice performance when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

CARACTERÍSTICAS

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Additional length improves performance

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Claro
Material:	Acero
Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:	Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud 1 (L1)
RBW6555A	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm	152 mm
RBW6556A	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm	178 mm
RBW6557A	22 mm	#7		41 mm	29 mm	178 mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)	Longitud 1 (L1)
RBW6558A	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm	178 mm
RBW6559A	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm	178 mm
RBW65510A	32 mm	#10		57 mm	41 mm	191 mm
RBW65511A	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	44 mm	203 mm
RBW65514A	43 mm	#14	45 MILLONES	76 mm	54 mm	229 mm
RBW65518A	57 mm	#18	55 MILLONES	95 mm	67 mm	279 mm


Table 2/2		
Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Peso por unidad
RBW6555A	76 mm	0.68 kg
RBW6556A	89 mm	0.86 kg
RBW6557A	89 mm	0.95 kg
RBW6558A	89 mm	1.36 kg
RBW6559A	89 mm	1.6 kg
RBW65510A	95 mm	1.81 kg
RBW65511A	102 mm	2.54 kg
RBW65514A	114 mm	4.04 kg
RBW65518A	140 mm	7.94 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE