

T-Series Vertical Sleeve



CARACTERÍSTICAS

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Claro
Material:	Acero
Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:	Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Manguito	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)
RBT5101A	Longitud estándar	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT6101A	Longitud estándar	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT51012A	Longitud extendida	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm

Número de catálogo	Manguito	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)
RBT7101A	Longitud estándar	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT61011A	Longitud extendida	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT61012A	Longitud extendida	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT8101A	Longitud estándar	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT9101A	Longitud estándar	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT81011A	Longitud extendida	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT1091A	Longitud estándar	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT91011A	Longitud extendida	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT91012A	Longitud extendida	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT10911A	Longitud extendida	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011A	Longitud extendida	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	44 mm
RBT111012A	Longitud extendida	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	44 mm
RBT11101A	Longitud estándar	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	44 mm
RBT121018A	Longitud extendida	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917A	Longitud estándar	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBW4117A	Longitud estándar	40 mm			73 mm	51 mm
RBT141011A	Longitud extendida	43 mm	#14	45 MILLONES	76 mm	54 mm

Número de catálogo	Manguito	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)
RBT141012A	Longitud extendida	43 mm	#14	45 MILLONES	76 mm	54 mm
RBT14101A	Longitud estándar	43 mm	#14	45 MILLONES	76 mm	54 mm
RBW45510A	Longitud extendida	50 mm			60 mm	60 mm
RBW4558A	Longitud estándar	50 mm			86 mm	60 mm
RBT18911A	Longitud extendida	57 mm	#18	55 MILLONES	95 mm	67 mm
RBT1891A	Longitud estándar	57 mm	#18	55 MILLONES	95 mm	67 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Peso por unidad
RBT5101A	102 mm	51 mm	0.45 kg
RBT6101A	127 mm	64 mm	0.63 kg
RBT51012A	152 mm	76 mm	0.68 kg
RBT7101A	127 mm	64 mm	0.69 kg
RBT61011A	152 mm	76 mm	0.76 kg
RBT61012A	178 mm	89 mm	0.88 kg
RBT8101A	127 mm	64 mm	0.98 kg
RBT9101A	127 mm	64 mm	1.14 kg
RBT81011A	152 mm	76 mm	1.38 kg
RBT1091A	140 mm	70 mm	1.34 kg


Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Peso por unidad
RBT91011A	152 mm	76 mm	1.37 kg
RBT91012A	178 mm	89 mm	1.6 kg
RBT10911A	165 mm	83 mm	1.59 kg
RBT111011A	178 mm	89 mm	2.25 kg
RBT111012A	203 mm	102 mm	2.57 kg
RBT11101A	152 mm	76 mm	1.93 kg
RBT121018A	203 mm	102 mm	3.27 kg
RBT12917A	178 mm	89 mm	2.86 kg
RBW4117A	178 mm	89 mm	2.99 kg
RBT141011A	203 mm	102 mm	3.62 kg
RBT141012A	229 mm	114 mm	4.07 kg
RBT14101A	178 mm	89 mm	3.17 kg
RBW45510A	254 mm	127 mm	5.81 kg
RBW4558A	203 mm	102 mm	4.63 kg
RBT18911A	254 mm	127 mm	7.24 kg
RBT1891A	229 mm	114 mm	6.51 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE