

19" Fan Unit, 1 U, Speed Control and Monitoring

Servicios públicos de energía

Fan Unit for installation into a 1 U space within the Cabinet.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Range selectable: 20 ... 40 °C and 30 ... 50 °C

Low noise through temperature dependent air flow

External sensor, max speed is default failure state

Function control with LEDs and via dry contact

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Input Voltage AC	Input Voltage DC	Certificaciones
10713-098		24 V min	RoHS, CE, EAC
10713-099		24 V min	RoHS, CE, EAC

Número de catálogo	Input Voltage AC	Input Voltage DC	Certificaciones
19713-006	230 V min		RoHS, EAC
19713-121	230 V min		RoHS, EAC

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE