


Combined Mounting Kit for Chassis

Power Utilities



The combined mounting enable the option to split a 6 U high subrack or case in 2 x 3 U and 6 U sections. Different versions are available.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Designed to accept Euroboards (100 mm high) and double Euroboards (233.35 mm high)

Subdivision of the 6 U assembly area into: 2 x 3 U, 1 x 6 U

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Ancho del rack 1	Ancho del rack 2	Familia de productos	Tipo de producto	Altura del rack
24562-463	1	63 HP	19 HP	EuropacPRO	Kit de montaje	6 U
24562-442	1	42 HP	40 HP	EuropacPRO	Kit de montaje	6 U
24562-440	1	40 HP	42 HP	EuropacPRO	Kit de montaje	6 U
24562-484	1	84 HP		EuropacPRO	Kit de montaje	6 U

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Ancho del rack 1	Ancho del rack 2	Familia de productos	Tipo de producto	Altura del rack
24562-420	1	20 HP	62 HP	EuropacPRO	Kit de montaje	6 U

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Compatible con
24562-463	Combinados	Subpistas
24562-442	Combinados	Subpistas
24562-440	Combinados	Subpistas
24562-484	Combinados	Subpistas
24562-420	Combinados	Subpistas

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order separately: Front panel 6 U, 2 HP to cover the strut.

The following guide rails cannot be used: type "accessory", type "accessory, strengthened" and type "for 4.4" PCB".

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE