We connect and protect

Varilla de tierra recubierta de cobre, con punta

Servicios públicos de energía

CARACTERÍSTICAS

- 99.9% pure electrolytic copper coating
- Las picas tienen un núcleo y punta de acero al alto carbón que brinda resistencia superior al insertarlas
- El recubrimiento de cobre no se quiebra si se dobla ni se tuerce al insertarlo
- Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467
- nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end
- Logotipo UL y número de control (cuando sea aplicable), estampado en cada barra para un fácil inspección después de su instalación

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Resistencia a la tracción	Diámetro del electrodo, nominal	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)	Espesor del revestimiento	Peso unitario	Etiqueta UPC
611330	552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	254 µm	0.980 kg	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

Longitudes adicionales disponibles.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.