

Elbow 30-Degree Sweep Lay-in Painted Galvanized

Power Utilities

Lay-in Painted Galvanized 30-Degree Sweep Elbows are used for large radius turns.



CARACTERÍSTICAS

Lay-in Painted Galvanized 30-Degree Sweep Elbows are used for large radius turns

ESPECIFICACIONES

Código de color: ANSI 61

Color: Gris

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Material	Acabado
F66T3R30SE	43709	Codo	152 mm	152 mm	Acero suave	Polvo recubierto
F44T3R30SE	43559	Codo	102 mm	102 mm	Acero suave	Polvo recubierto
F88T3R30SE	43869	Codo	203 mm	203 mm	Acero suave	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor
--------------------	--------------------	---------

F66T3R30SE	43709	1.52 mm
F44T3R30SE	43559	1.52 mm
F88T3R30SE	43869	1.9 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.