

# Elbow 90-Degree Lay-in Painted

## Power Utilities



Lay-in Painted 90-Degree Elbows have all removable sides, retaining lay-in feature regardless of how the elbow is oriented. Lay-in feature allows wires and cables can be laid in along wireway run. No pulling through of wires or cables prevents damage to insulation that often occurs in a pull-through wiring system. Sides are held together with screws.

### CARACTERÍSTICAS

Lay-in Painted 90-Degree Elbows have all removable sides, retaining lay-in feature regardless of how the elbow is oriented

Lay-in feature allows wires and cables can be laid in along wireway run

No pulling through of wires or cables prevents damage to insulation that often occurs in a pull-through wiring system

Sides are held together with screws

### ESPECIFICACIONES

**Código de color:** ANSI 61  
**Color:** Gris  
**Acabado:** Polvo recubierto

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo | Altura | Anchura | Material    | Espesor |
|--------------------|--------------------|------|--------|---------|-------------|---------|
| F1010G90E          | 45590              | Codo | 254 mm | 254 mm  | Acero suave | 1.9 mm  |
| F1212G90E          | 51890              | Codo | 305 mm | 305 mm  | Acero suave | 1.9 mm  |
| F22G90E            | 52510              | Codo | 64 mm  | 64 mm   | Acero suave | 1.52 mm |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo | Altura | Anchura | Material    | Espesor |
|--------------------|--------------------|------|--------|---------|-------------|---------|
| F33G90E            | 15486              | Codo | 76 mm  | 76 mm   | Acero suave | 1.52 mm |
| F44G90E            | 52520              | Codo | 102 mm | 102 mm  | Acero suave | 1.52 mm |
| F66G90E            | 52530              | Codo | 152 mm | 152 mm  | Acero suave | 1.52 mm |
| F88G90E            | 52780              | Codo | 203 mm | 203 mm  | Acero suave | 1.9 mm  |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**