

# NGC-40 Series, Bridge Module



nVent RAYCHEM NGC-40 Series - Bridge Module provides the interface between a panel's internal CAN-based network and upstream devices. Multiple communication ports are supported, allowing serial and ethernet connections to be used with external devices: Each has two RS-485 ports, one RS-232 port and one 10/100 Base-T ethernet network with programmable communication parameters. A maximum of 80 NGC-40 modules, a combination of HTC, HTC3 or input/output modules, can be connected to one NGC-40-BRIDGE module.

## CARACTERÍSTICAS

Provides the interface between the NGC-40 system and any upstream devices

Also used to communicate with other HTC modules in the NGC-40 system

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Nombre del artículo | Tensión nominal | Tipo de tensión nominal | Temperatura de funcionamiento | Compatible con protocolo CAN | Cantidad de módulos |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 10730-002          | NGC-40-BRIDGE       | 24 V            | DC                      | -40 to 65 °C                  | Sí                           | 80                  |

Table 2/2

| Número de catálogo | Nombre del artículo | Altura | Anchura | Fondo    |
|--------------------|---------------------|--------|---------|----------|
| 10730-002          | NGC-40-BRIDGE       | 87 mm  | 45 mm   | 106.4 mm |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**North America**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,  
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asia Pacific**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Latin America**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Nuestra poderosa cartera de marcas:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**