

Plataforma para equipo de 19", 1 U

Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Altura de montaje 1 U

Capacidad de carga estática 5 kg

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Plataforma

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Acabado	Cantidad del paquete	Color	Código de color
20118-783	447mm	390mm	Polvo recubierto	1	Gris claro	RAL 7035
20118-781	447mm	390mm	Aluminio-Zinc plateado	1		
20118-782	447mm	390mm	Polvo recubierto	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Envío rápido
20118-783	Plataforma de equipo	No
20118-781	Plataforma de equipo	No
20118-782	Plataforma de equipo	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE