

Ventilador de empujador de 19", 2 U, tangencial

Bandeja de ventilador con ventilador de empujador tangencial.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

2 versiones: - LE1: 19" dimensión atornillada, unidad de ventilador es más ancha que 19" - LE2: 19" ancho reducido, para un fácil montaje

Alto flujo de aire

Estera de filtro integrado

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Cantidad del paquete	Material	Envío rápido
60713-001	230V	1	Poliamida 66, Polipropileno	No
60713-002	230V	1	Poliamida 66, Polipropileno	No
60713-003	115V	1	Poliamida 66, Polipropileno	No
60713-004	115V	1	Poliamida 66, Polipropileno	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

24 VDC bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE