

Módulo de relleno AMC con Pull-Handle



Este módulo de llenado AdvancedMC consiste en un panel frontal de acero inoxidable sin led y tiene juntas EMC en la mano izquierda y en el lado inferior. El módulo de llenado se fija en la guía de la tarjeta del chasis por un broche en la nariz de plástico. El módulo se puede utilizar para cubrir una ranura vacía, para asegurar el blindaje EMC y cerrar la parte delantera para sellar fugas de aire en el chasis. Estos módulos de llenado se pueden utilizar en portadores AdvancedMC y en ranuras MicroTCA. No requiere una barra de bloqueo.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la especificación AMC.0 R2.0

Los módulos de relleno blindados se utilizan para cerrar las ranuras no utilizadas

tirar de la manija para extraer subensamblaje

El deflector de aire opcional (flujo de aire ajustable) se puede utilizar para dirigir el flujo de aire del chasis

ESPECIFICACIONES

Familia de productos:	AdvancedMC
Tipo:	Módulo de relleno
Tipo de producto:	Módulo de sistema

Table 1/1

Número de catálogo	Característica de diseño	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Envío rápido
20849-248	Tamaño medio	Aluminio	Pasivado	1	No
20849-024	Tamaño completo	Acero inoxidable		1	No

Número de catálogo	Característica de diseño	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Envío rápido
20849-022	Compacto	Acero inoxidable		1	No
20849-250	Tamaño completo	Aluminio	Pasivado	1	No
20849-106	Tamaño medio	Acero inoxidable		1	No
20849-251	Tamaño completo	Aluminio	Pasivado	1	No
20849-107	Tamaño medio	Acero inoxidable		1	No
20849-025	Tamaño completo	Acero inoxidable		1	No
20849-249	Tamaño medio	Aluminio	Pasivado	1	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE