


# PSU 19" DC/DC COOLPOWER 100 W, Triple, CPDC 312

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**13103-016**



Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada de 20 a 72 VDC

Separación galvánica entre circuitos primarios y secundarios

Alta densidad de potencia

ENCENDIDO/apagado externo

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Suministro de energía

Tipo: 19" DC/DC convertidor

Tensión de entrada de CC: 20 – 72V

Potencia: 98W

Número de tensiones de salida: 3

Tensión 1: 5V

Corriente 1: 10A

Tensión 2: 12V

Corriente 2: 2A

Tensión 3: 12V

Corriente 3: 2A

Altura del rack: 3U

Ancho del rack: 6HP

Gross Weight: 0.585kg

Cantidad del paquete: 1

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para el voltaje de entrada 100-360 VDC, vea la fuente de alimentación de modo conmutado AC/DC.

Por favor ordene el panel frontal por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE