


# Mango de insertor/extractor tipo XL; 10 piezas

## NÚMERO DE CATÁLOGO

20817-874



Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 1500 N (por par). Robusto tablero de fijación a través de tornillos dobles. La función de inserción será apoyada por una pieza de teclado que será ensamblada en el riel horizontal.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 1500 N (por par)

Mango en PA, reforzado con fibra de vidrio, UL 94V 0

Fijación robusta de la placa con fijación de doble perno

Se pueden instalar microinterruptores

Manija simétrica, idéntica en la parte superior / inferior

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Maneja

Tipo: Insertor/extractor

Compatible con: Paneles frontales

Tipo de mango: XL

Anchura: 20.1mm

Material: Aleación de zinc; Poliamida

Color: Jet Black

Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

Cantidad del paquete: 10

Código de color: RAL 9005

Fondo: 42.39mm

Altura: 73.57mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene los paneles frontales por separado y Micro interruptor.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE