


Tornillo de cuello, cabeza moleteada versión larga, M2.5 x 12,3 mm, Torx 8, latón niquelado; 100 piezas

NÚMERO DE CATÁLOGO

21101-909



Utilizado con rieles horizontales con labio largo (H-LD y R-LD)

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tornillo de cuello, cabeza moleteada versión larga

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Tornillo

Tipo: Tornillo

Compatible con: Paneles frontales

Cantidad del paquete: 100

Tamaño de rosca: M2.5

Longitud: 12.3mm

Material: Latón

Acabado: Niquelado

Fondo: 25.3mm

Altura: 8mm

Par de apriete: 0.3N·m

Anchura: 8mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE