


# Placa base de potencia serie CPCI, 3 U, 8 HP, 1 ranura

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**23098-397**



Power Backplane para aplicaciones serie CompactPCI. Se pueden conectar hasta 4 backplanes Power para aumentar la potencia o para la redundancia.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Backplane de alimentación para PSU enchufables con FCI Power Blade

3 U, 8 HP, 1 CONECTOR PSU

Entradas separadas para AC y DC con Fastons

Conector para 12 V, 5 V en espera, señales de utilidad, uso compartido de corriente, botón de encendido, consola serie a un UPS y E/S digital en la parte trasera

Opcionalmente, el enchufe SMBus PICMG 2,9 y los powerbugs adicionales para 12 V y 5 V en espera pueden ser instalados

La dirección geográfica se puede establecer mediante un interruptor DIP

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Plano trasero

Número de ranuras: 1

Altura del rack: 3U

Tipo de panel posterior: Serie CompactPCI

Ancho de ranura: 8HP

Tipo de conector: 01

Tipo de conector de alimentación: PwrBlade

Tipo de conector de servicios: MicroMatch, 10 pines

Anchura: 39.6mm

Net Weight: 0.185kg

Cantidad del paquete: 1

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE