



Manija delantera, para paneles laterales tipo R

NÚMERO DE CATÁLOGO

24566-010



El mango delantero para un subrack resistente tiene una capacidad de carga de 30 kg. Optimiza el montaje de un subrack en un gabinete.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga 30 kg

Adecuado para paneles laterales de 3 y 6 U

La forma del mango hace que sea mucho más fácil montar los tornillos de fijación M6

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Maneja
Compatible con: Subpistas
Tipo de mango: Recto
Anchura: 12.2mm
Material: Aluminio
Color: Plata
Cantidad del paquete: 2
Fondo: 40mm
Acabado: Polvo recubierto
Par de apriete: 2.4N·m

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE