


Sistema CPCI PlusIO con PSU enchufable, 4 U, 8 ranuras

NÚMERO DE CATÁLOGO

24579-400



Sistema CompactPCI PlusIO de 4 U con jaula de tarjeta vertical para un controlador de sistema CPCI PlusIO, 4 tarjetas periféricas serie CompactPCI y 3 tarjetas periféricas CompactPCI y una fuente de alimentación compactPCI de 3 U.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; plano trasero de acuerdo con PICMG 2,0 rev. 3,0 y PICMG 2,30 rev. 1,0

Sistema con jaula de tarjeta vertical. Formato de la placa frontal: 3 U, 160 mm de profundidad, 8 ranuras; E/S trasera: 3 U, 80 mm de profundidad, 3 ranuras

Backplane 4 ranuras, 3 U, 32 bit, CompactPCI; 4 ranuras, 3 U, CompactPCI PlusIO

Disipación de calor por 1 U hot-swap unidad de ventilador, flujo de aire de abajo a arriba

PSU COMPATIBLE DE 19", 250 W, 3 U, 8 HP

Opción para montar un disco duro

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 8

Tipo: 19" montaje en rack

Tipo de panel posterior: 3 U, 4 ranuras CompactPCI y 4 ranuras CompactPCI Serial

Transferencia de datos: 32-bit PCI Bus; PCIe Gen2

Potencia por ranura: 40W

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Dirección del flujo de aire: De abajo a arriba

Altura del rack: 4U

Tipo de fuente de alimentación: (1) PSU enchufable

Fuente de alimentación incluida: Sí

E/S posterior: Sí

De conformidad con: PICMG 2,30 R1.0

Fondo: 275mm

Altura: 177mm

Net Weight: 10.8kg

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE