

# Sistema serie CPCI R3.0 con PSU enchufable, 4 U, 9 ranuras, con E/S trasera

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**24579-451**



Sistema CompactPCI Serial R3.0 de 4 U, con jaula de tarjeta vertical para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3U.

## CARACTERÍSTICAS

Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; placa trasera de acuerdo con PICMG CPCI-S.0 R3.0

Soporta PCIe Gen 4, 10 GBase-T, S-ATA 3 y USB 3,2 Gen 2

La interfaz Ethernet es 10GBASE-KR y 10GBASE-T y está lista para 25GBASE-KR

Sistema con jaula de tarjeta vertical. Para Formato de Junta 3U

Backplane 9 ranura, 3U CompactPCI Serial (topología Ethernet de una sola estrella), ranura del sistema izquierda

Disipación de calor a través de una unidad de ventilador de intercambio en caliente de 1 U

Filtro de aire reacondicionable

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 9

Tipo: 19" montaje en rack

Tipo de panel posterior: Serie CompactPCI de 3 U con Ethernet Star

Transferencia de datos: PCIe Gen4

Potencia por ranura: 40W

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Dirección del flujo de aire: De abajo a arriba

Altura del rack: 4U

Tipo de fuente de alimentación: (2) PSU enchufable

Fuente de alimentación incluida: Sí

E/S posterior: Sí

De conformidad con: PICMG CPCI-S.0 R3.0

Fondo: 275mm

Altura: 177mm

Ancho del rack: 84HP

Ancho de ranura: 4HP

Ranura del sistema: Izquierda

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los tipos de preferencia se pueden pedir directamente de stock, otras configuraciones a petición.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE