

# Conjuntos refrigerados por conducción térmica VITA, 3UVPX48.2-PS260HTSI-311

## NÚMERO DE CATÁLOGO

---

**3UVPX48.2-PS260HTSI-311**



Solicite y administre un número de pieza para todo el ensamblaje CCA, incluyendo el marcado de piezas y el etiquetado de componentes, así como registros de tarjetas, extractores, llaves de codificación, juntas EMC y almohadillas térmicas.

## CERTIFICACIONES

---



## CARACTERÍSTICAS

---

Servicios completos de diseño incluyendo análisis térmico

Rápido giro 3D impreso CCA y marcos para controles de ajuste

Plantillas CAD compatibles con estándares descargables - plantillas de 3 U y 6 U disponibles

Disponible en anodizado negro, película química, acabados de níquel electroless

ESD Embalaje disponible

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Tipo de producto: Bloque conductor

Compatible con: Recintos refrigerados por conducción

Fuerza de sujeción: 272 – 318kgf

Anchura de separación: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

Característica de diseño: Tolerancia compensadora

Rendimiento térmico: El mejor

Perfil: 6.35 x 6.26 mm

Altura del rack: 3U

Material: Aluminio

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

From time to time, nVent may modify its product specifications to be in conformity with applicable industry, military or other relevant standards. Unless otherwise mutually agreed in writing, cancelled or superseded military specifications may be certified to the latest or superseding specifications. Products manufactured in conformity with such specifications will be deemed fully compliant whether or not you have been notified of such modifications, even if different from the original specification or those referenced by the customer.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**