


EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, pesado, blindado, manija delantera



EMC subrack blindado para montaje en placa trasera, versión pesada con paneles laterales soldados TOX y mango frontal.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo H ("pesado"), 19" soporte está firmemente fijado al panel lateral (soldado en frío tox) e incluye asas

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Construcción de aluminio

Tipo de riel horizontal "Heavy"

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

Golpes y vibraciones probados según las normas alemanas "Bahn" BN 411002, BN 411003

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio

Acabado: Anodizado; Pasivado

Tipo de producto: Subrack/chasis

Apantallamiento EMC: Sí

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo (D)	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24567-172	3U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Textil EMC
24567-173	3U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24567-174	3U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24567-472	6U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Textil EMC
24567-473	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24567-474	6U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC

Table 2/3

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24567-172	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-173	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-174	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-472	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-473	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-474	5g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Table 3/3


Número de catálogo	Envío rápido
--------------------	--------------

24567-172	No
24567-173	No
24567-174	No
24567-472	No
24567-473	No
24567-474	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE