

EuropacPRO Advanced EMC Cubiertas de panel lateral para adaptadores de perfil C



Panel lateral de aluminio de 3 mm para aumentar el efecto de blindaje EMC del subrack aumentando el espesor del material y cubriendo los recortes no necesarios. En esta versión especialmente preparada para la instalación de un adaptador para la fijación del subrack con guías telescópicas de perfil C en un armario.

CARACTERÍSTICAS

Cubiertas laterales para un mayor blindaje lateral de RF, especialmente preparadas para la instalación de un adaptador para la fijación del subrack con guías telescópicas de perfil C en un armario

Ensamblado en el exterior del panel lateral estándar

Material de montaje incluido

Los adaptadores de perfil C compatibles se pueden encontrar en la sección de accesorios recomendados

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Familia de productos	Tipo	Altura del rack	Fondo	Apantallamiento EMC
24563-355	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	3U	175mm	Sí
24563-356	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	3U	235mm	Sí
24563-359	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	3U	295mm	Sí
24563-360	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	3U	355mm	Sí
24563-361	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	3U	415mm	Sí
24563-362	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	3U	495mm	Sí
24563-375	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	6U	175mm	Sí

Número de catálogo	Tipo de producto	Familia de productos	Tipo	Altura del rack	Fondo	Apantallamiento EMC
24563-376	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	6U	235mm	Sí
24563-379	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	6U	295mm	Sí
24563-380	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	6U	355mm	Sí
24563-381	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	6U	415mm	Sí
24563-382	Panel lateral	EuropacPRO	Tipo H	6U	495mm	Sí

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Unidad de paquete	Envío rápido
24563-355	175mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No
24563-356	235mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No
24563-359	295mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No
24563-360	355mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No
24563-361	415mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No
24563-362	495mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No
24563-375	175mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No
24563-376	235mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No
24563-379	295mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No
24563-380	355mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No
24563-381	415mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No

Número de catálogo	Longitud	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Unidad de paquete	Envío rápido
24563-382	495mm	Aluminio	Pasivado	2	Par	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel lateral y el soporte de 19" son soldados en frío tox. Toxen = técnica de clinching, sin ayudas añadidas. Esto se lleva a cabo con herramientas especiales y alta presión.

Versiones además de 3 y 6 U disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE