


# Panel frontal, en forma de U, montaje sin tornillo para estilo RatiopacPRO, blindaje de reajuste



Panel frontal sin tornillos, lado frontal: Anodizado, lado trasero: Conductivo; sin blindaje

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel delantero, Al, 2,5 mm, delantero: Anodizado, trasero: Conductor; sin blindaje

Permite el montaje sin tornillo en rieles horizontales

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio                        |
| <b>Acabado:</b>              | Anodizado; Pasivado             |
| <b>Compatible con:</b>       | Casos                           |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Panel frontal                   |
| <b>Tipo:</b>                 | Panel frontal                   |
| <b>Familia de productos:</b> | Estilo RatiopacPRO; RatiopacPRO |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Altura | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------|---------|--------------|
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------|---------|--------------|

|           |    |      |   |         |         |    |
|-----------|----|------|---|---------|---------|----|
| 34572-199 | 2U | 28HP | 1 | 84mm    | 141.9mm | No |
| 34572-203 | 3U | 28HP | 1 | 128.4mm | 141.9mm | No |
| 34572-200 | 2U | 42HP | 1 | 84mm    | 213.2mm | No |
| 34572-207 | 4U | 28HP | 1 | 172.9mm | 141.9mm | No |
| 34572-201 | 2U | 63HP | 1 | 84mm    | 319.7mm | No |
| 34572-204 | 3U | 42HP | 1 | 128.4mm | 213.2mm | No |
| 34572-202 | 2U | 84HP | 1 | 84mm    | 426.4mm | No |
| 34572-208 | 4U | 42HP | 1 | 172.9mm | 213.2mm | No |
| 34572-205 | 3U | 63HP | 1 | 128.4mm | 319.7mm | No |
| 34572-206 | 3U | 84HP | 1 | 128.4mm | 426.4mm | No |
| 34572-209 | 4U | 63HP | 1 | 172.9mm | 319.7mm | No |
| 34572-210 | 4U | 84HP | 1 | 172.9mm | 426.4mm | No |
| 34572-225 | 6U | 63HP | 1 | 261.8mm | 319.7mm | No |
| 34572-226 | 6U | 84HP | 1 | 261.8mm | 426.4mm | No |
| 34572-223 | 6U | 28HP | 1 | 261.8mm | 141.9mm | No |
| 34572-224 | 6U | 42HP | 1 | 261.8mm | 213.2mm | No |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**