

# Accesorios de riel guía para PCBs pesados, extra fuerte



Este riel guía reforzado para PCB pesados del tipo accesorio, forma una interfaz confiable entre la mecánica del subpaquete y los subconjuntos. Los rieles de guía se pueden atornillar adicionalmente a la horizontal

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para PCB especialmente pesados, unidades enchufables o unidades enchufables tipo marco

Montaje, para atornillado a rieles horizontales tipo H (pesados) y tipo R (robustos) solamente

Perfil de aluminio

## ESPECIFICACIONES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Material:</b>             | Aluminio  |
| <b>Acabado:</b>              | Anodizado   |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas; Casos; Chasis  |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Guía de tren  |
| <b>Tipo:</b>                 | Servicio pesado   |

Table 1/1

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Profundidad de la placa | Ancho de ranura | Color | Envío rápido |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------------|
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------|--------------|

|           |   |       |     |       |    |
|-----------|---|-------|-----|-------|----|
| 34562-881 | 1 | 160mm | 2   | Plata | No |
| 34562-882 | 1 | 220mm | 2   | Plata | No |
| 34562-883 | 1 | 280mm | 2   | Plata | No |
| 34562-884 | 1 | 340mm | 2   | Plata | No |
| 34562-885 | 1 | 400mm | 2   | Plata | No |
| 34564-881 | 1 | 160mm | 2.5 | Plata | No |
| 34564-882 | 1 | 220mm | 2.5 | Plata | No |
| 34564-883 | 1 | 280mm | 2.5 | Plata | No |
| 34564-884 | 1 | 340mm | 2.5 | Plata | No |
| 34564-885 | 1 | 400mm | 2.5 | Plata | No |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

La entrega es exclusivamente en cantidad de paquete estándar.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**