


Novastar 19" Panel/Slide Mount



Novastar 19" Panel/Slide Mount Kit con capacidad de carga de 400 kg, asegura un fácil ajuste de componentes de 19" a miembros de profundidad.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para la instalación empotrada de componentes de 19"

Para el montaje de los miembros de profundidad (rejilla de 25 mm)

Capacidad de carga 400 kg

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Montaje de diapositivas

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado	Altura
27230-172	6U	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	267.1mm
27230-173	9U	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	400.45mm
27230-174	12U	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	533.8mm
27230-175	16U	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	711.6mm
27230-176	20U	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	889.4mm
27230-177	25U	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1111.65mm
27230-197	29U	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1291mm
27230-178	34U	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1511.7mm
27230-179	38U	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1689.5mm
27230-180	43U	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1911.75mm
27230-181	47U	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	2089.55mm

Table 2/2

Número de catálogo	Unidad de paquete	Certificaciones	Envío rápido
27230-172	Par	RoHS	No
27230-173	Par	RoHS	No
27230-174	Par	RoHS	No
27230-175	Par	RoHS	No
27230-176	Par	RoHS	No

Número de catálogo	Unidad de paquete	Certificaciones	Envío rápido
27230-177	Par	RoHS	No
27230-197			No
27230-178	Par	RoHS	No
27230-179	Par	RoHS	No
27230-180	Par	RoHS	No
27230-181	Par	RoHS	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE