


# Placa Base Novastar, Piezas Multi, Abierto en la parte trasera



La placa de base es una placa de acero liso que cubre la base del gabinete. Restringe el flujo de aire en el gabinete desde la cavidad del piso y se puede abrir para conductos de cable.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

La base está abierta en la parte trasera para el conducto del cable; la abertura se puede cerrar con una cubierta lisa o perforada, placa de filtro o tira de cepillo

Apertura trasera, ancho 440 mm, profundidad 70 mm

## ESPECIFICACIONES

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo de producto:</b> | Gabinete / base de bastidor |
| <b>Material:</b>         | Acero                       |

Table 1/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color | Acabado          |
|--------------------|---------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| 27230-188          | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 27230-192          | 553mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 27230-191          | 553mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 27230-190          | 553mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 27230-189          | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo       | Envío rápido |
|--------------------|------------|--------------|
| 27230-188          | Placa base | No           |
| 27230-192          | Placa base | No           |
| 27230-191          | Placa base | No           |
| 27230-190          | Placa base | No           |
| 27230-189          | Placa base | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida la placa de cubierta o la tira del cepillo por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**