

Gabinete Novastar con puerta acristalada y panel trasero



Armarios de aluminio con diseño atractivo, ideales para electrónica general, pruebas y medición, audio / video y aplicaciones de radiodifusión.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tipo de protección IP 20

Anchura del gabinete solo 553 mm

Revestimiento enrasado

Todos los verticales (delantero y trasero) con 19" corte-outs

Marco atornillado, fundido a presión con extrusiones Al

Con puerta de vidrio (gris humo) y panel trasero

ESPECIFICACIONES

Material del bastidor:	Aluminio
Material:	Aluminio; Acero
Tipo de producto:	Gabinete
De conformidad con:	IEC 60529; IEC 60297-3-100
Grado de protección:	IP20

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Color del bastidor	Altura	Código de color del bastidor	Material de revestimiento	Anchura
15230-019	12U	Gris negro	589mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-020	16U	Gris negro	767mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-021	20U	Gris negro	945mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-022	38U	Gris negro	1745mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-023	38U	Gris negro	1745mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-024	43U	Gris negro	1967mm	RAL 7021	Acero	553mm
15230-025	43U	Gris negro	1967mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-019	12U	Gris negro	589mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-020	16U	Gris negro	767mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-021	20U	Gris negro	945mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-022	38U	Gris negro	1745mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-023	38U	Gris negro	1745mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-024	43U	Gris negro	1967mm	RAL 7021	Acero	553mm
16230-025	43U	Gris negro	1967mm	RAL 7021	Acero	553mm

Table 2/3

Número de catálogo	Color de revestimiento	Fondo	Carga estática	Código de color de revestimiento	Cantidad del paquete	Acabado
15230-019	Gris negro	600mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-020	Gris negro	600mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto

Número de catálogo	Color de revestimiento	Fondo	Carga estática	Código de color de revestimiento	Cantidad del paquete	Acabado
15230-021	Gris negro	600mm	200kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-022	Gris negro	600mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-023	Gris negro	800mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-024	Gris negro	600mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
15230-025	Gris negro	800mm	400kg	RAL 7021	1	Polvo recubierto
16230-019	Gris claro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-020	Gris claro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-021	Gris claro	600mm	200kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-022	Gris claro	600mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-023	Gris claro	800mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-024	Gris claro	600mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto
16230-025	Gris claro	800mm	400kg	RAL 7035	1	Polvo recubierto

Table 3/3

Número de catálogo	Envío rápido
15230-019	No
15230-020	No
15230-021	No
15230-022	No

Número de catálogo	Envío rápido
15230-023	No
15230-024	No
15230-025	No
16230-019	No
16230-020	No
16230-021	No
16230-022	No
16230-023	No
16230-024	No
16230-025	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE